


Garant**SNMG 190612, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 190612 HB7140-1 Rază la colț: 1,2 mm
Categorie: HB7140-1
Sfărâmatore de așchii: VM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmatore de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire