

**Garant**
**CNMG 190616, Categorie: HB7120-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 190616 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	1,6 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Sfărâmător de așchii	VM

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire