


**CC.T 060202, Categorie: PDL025****Date comandă**

Numărul de comandă	260091 PDL025
GTIN	4960664757398
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 060202 PDL025 Categorie: PDL025

Sfârâmător de aşchii: MFP-SK

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Avans  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Categorie	PDL025
Avans $f$	0,03 - 0,15 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	MFP-SK
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire