

**Garant****SNMG 190616, Categorie: HB7120-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 190616 HB7120-1 Rază la colț: 1,6 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	1,6 mm

Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire