


**CC.T 09T304, Categorie: PDL025****Date comandă**

Numărul de comandă	260097 PDL025
GTIN	4960664757510
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T304 PDL025 Categorie: PDL025

Sfârâmător de aşchii: MFP-SK

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1 mm

Avans f : 0,03 - 0,15 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	MFP-SK
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1 mm
Avans f	0,03 - 0,15 mm/rot
Categorie	PDL025
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire