


Garant**CNMM 190616, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 190616 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfârâmător de aşchii: VR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm
Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 210 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 210 m/min
Sfârâmător de aşchii	VR
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire