


**Garant****CNMM 190616, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMM 190616 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfărâmtător de aşchii: VR  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7140-1
Avans $f$	0,2 - 0,8 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 8 mm
Sfărâmtător de aşchii	VR
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 180 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire