

**CCMT 060204 Wiper, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Categorie	PV720
Sfărâmător de așchii	WP
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire