

Garant**SNMG 190616, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251238 HB7140-1
GTIN	4045197928320
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 190616 HB7140-1 Rază la colț: 1,6 mm
Categorie: HB7140-1
Sfărâmător de așchii: VM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Categorie	HB7140-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,6 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire