


Garant
CNMM 190624, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 190624 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
 Sfărâmător de aşchii: VR
 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm
 Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 210 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 210 m/min
Sfărâmător de aşchii	VR
Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Rază la colț	2,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire