

Garant**CNMG 190624, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 190624 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfârâmător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	2,4 mm
Sfârâmător de aşchii	VG
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire