


**Garant**
**SNMG 190624, Categorie: HB7120-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 190624 HB7120-1 Rază la colț: 2,4 mm  
 Categorie: HB7120-1  
 Sfărâmător de aşchii: VG  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Rază la colț	2,4 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	VG

Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire