

**Garant****CNMG 190624, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 190624 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfârământor de aşchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 210 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	2,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 210 m/min

Sfârâmător de așchii	VG
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire