

Garant**DNMG 150412, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250869 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197928757 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

DNMG 150412 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
Sfărâmtător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Avans f | 0,25 - 0,6 mm/rot |
| Categorie | HB7140-1 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Sfărâmtător de așchii | VG |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 50 - 210 m/min |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Aplicația principală | M |
| Adâncime de tăiere a_p | 1,5 - 6 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DNMG 150412 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |