

Garant**DNMG 150404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfărâmbător de așchii	VM
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire