

**Garant****Freză de șlefuire Z5 – fină, Carbură, Tip: D1009****Date comandă**

Numărul de comandă	540400 D1009
GTIN	4045197525390
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coda este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Sferic** (KUD).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	49 mm
Descrierea formei	Sferică
Ø cap	10 mm
Forma	D1009
Grad de finețe a danturii	fin
Simbol pentru dantură	Z5
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	9 mm
Serie	Dantură Z5

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		