

Garant
Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: C0820

Date comandă

Numărul de comandă	540350 C0820
GTIN	4045197222411
Clasa articolului	51D

Descriere
Execuție:

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Lungimea cozii 200 mm (poate fi prescurtată).

Ø cozii 6 mm. **Forma C cilindrică** (WRC).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Utilajul se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Cilindric (WRC)

Ø cap: 8 mm

Lungime cap L₁: 20 mm

Lungimea totală: 220 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Forma	Cilindrică
Lungimea totală	220 mm
Ø cap	8 mm
Tip de dantură	cu dantură încrucișată

Descrierea formei	Cilindric (WRC)
Lungime cap L ₁	20 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Simbol pentru dantură	Z7
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire