



Disc de debitat PREMIUM***, Ø discurilor: 178mm



Date comandă

Numărul de comandă	563200 178
GTIN	9003178723413
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Disc de debitare agresiv (grad redus de duritate Q) pentru **utilizare universală pe INOX și oțel** cu durată îndelungată de utilizare și stabilitate înaltă.

Aplicație:

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere v_c de maxim 80 m/s.

Specificație:

A30Q-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Turație maximă	8500 min ⁻¹
Lățimea discului	2,5 mm
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	drept

Forma	41
Specificație	A30Q-BFXA
Ø discurilor	178 mm
Pentru grosimile materialelor	7,5 - 12,5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Pereche de flanșe de strângere Ø flanșei 76 mm	563990 76
--	-----------

