

Garant
Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm

Date comandă

Numărul de comandă	202269 3,8
GTIN	4045197930903
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 3

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Număr de dinți Z: 3

Lungimea tăișului L_c : 11 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 15 mm

Ø de degajare D_1 : 3,6 mm

Lungimea totală L: 57 mm

Ø cozii D_s : 6 mm

Descriere tehnică

Lățimea teșiturii la 45°	0,18 mm
Unghiul elicei	30 grad
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,025 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	15 mm
Ø de degajare D_1	3,6 mm

Ø cozii D_s	6 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,02 mm
Număr de dinți Z	3
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungimea totală L	57 mm
Forma cozii	HB
Ø tăişului D_c	3,8 mm
Lungimea tăişului L_c	11 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale