


Garant
Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 8,7 mm

Date comandă

Numărul de comandă	201307 8,7
GTIN	4045197930163
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Dimensiune similară **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 19 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 32 mm

Ø de degajare D_1 : 8,5 mm

Lungimea totală L: 72 mm

Ø cozii D_s : 10 mm

Descriere tehnică

Coadă tip	DIN 6535 HE cu h6
Lungimea tăișului L_c	19 mm
Forma cozii	HB
Ø de degajare D_1	8,5 mm
Lungimea totală L	72 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm

Ø cozii D_s	10 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	32 mm
Unghiul elicei	30 grad
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø tăișului D_c	8,7 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale