


Garant
Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7 mm

Date comandă

Numărul de comandă	201307 13,7
GTIN	4045197930231
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Dimensiune similară **DIN 6527**.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 26 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 38 mm

Ø de degajare D_1 : 13,5 mm

Lungimea totală L: 83 mm

Ø cozii D_s : 14 mm

Descriere tehnică

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Ø tăișului D_c	13,7 mm
Număr de dinți Z	2
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Toleranță Ø nominal	e8
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,07 mm

Forma cozii	HB
Coadă tip	DIN 6535 HE cu h6
Lungimea totală L	83 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm
Unghiul elicei	30 grad
Lungime activă L_1 incl. degajare	38 mm
Ø de degajare D_1	13,5 mm
Lungimea tăișului L_c	26 mm
Ø cozii D_s	14 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,3 \times D$ la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale