


Garant**Mini-freze din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202265 8
GTIN	4045197930477
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**Coadă similară **DIN 6535 HB**.**Economisiți costurile de reascuțire:**

Este mai convenabil să folosiți mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuțiți.

Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L_c	11 mm
Ø tăișului D_c	8 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D_s	8 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Forma cozii	HB
Lungimea totală L	55 mm
Unghiul elicei	45 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical

Toleranță Ø nominal	e8
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		

Uscat	indicat în anumite condiții
Aer	recomandat