

**Freză din carbură monobloc, neacoperită, Ø e8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202307 8
GTIN	4045197931696
Clasa articolului	12X

Descriere**Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.**Notă:****Produsul succesori pentru Cod 202240 / 202245.****Descriere tehnică**

Unghiul elicei	45 grad
Lungimea totală L	63 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø tăişului D_c	8 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm
Lungimea tăişului L_c	19 mm
Forma cozii	HB
Număr de dinți Z	3
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Toleranță Ø nominal	e8
Unghi teșitură	90 grad

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	170 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	140 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	100 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	55 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		