



Vagonet cu 5 suprafețe de încărcare, Tip: 5393



Date comandă

Numărul de comandă	919882 5393
GTIN	4017976019178
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Construcție din oțel-cornier cu mâner de împingere tip țeavă. Pereți frontali, 1 perete longitudinal și acoperiș îmbrăcați cu grilaj din sârmă 40×40×4 mm, sudați complet. Încuietoare cu cremon cu pârghie de pivotare și butuc cilindric. 1 raft fix și 4 detașabile din plăci din blat de lemn cu suprafață de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile. Sistem central de frânare TOTALSTOP la roțile de ghidaj.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Capacitate portantă totală	750 kg
Înălțime platformă de încărcare 2	582 mm

Materialul raftului	Plăci Sandwich cu suprafață cu decor de fag
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțime	1792 mm
Lățime	1370 mm
Înălțime platformă de încărcare 1	292 mm
Înălțime platformă de încărcare 5	1482 mm
Materialul roții	TPE
Capacitate portantă per raft	90 kg
Mâner de împingere	da
Înălțime platformă de încărcare 3	882 mm
Standard	EN 1757-3
Greutate	175 kg
Ø roții	200 mm
Tip	5393
Înălțime platformă de încărcare 4	1182 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncime	845 mm
Adâncimea platformei de încărcare	780 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	100
Tip produs	Vagonet