

Garant**APMX 16..12 TR, HB7515, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Grosimea plăcii: 5,76 mm

Avans f_z per dinte: 0,14 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,14 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMX 16..12 TR
Categorie	HB7515
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	5,76 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	380 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	265 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	170 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		