

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 22/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
Lungimea totală L_{ges}	85 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	42 mm
\varnothing tăișului D_c	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	36 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	12,13 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,89 grad
Frezare circulară a găurii a_p	0,3 mm

Lungime activă L ₁	35 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP