

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	10,13 mm
Lungime activă L ₁	35 mm
Număr de dinți Z	3
Ø tăișului D _c	20 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	38 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	2,26 grad
Frezare circulară a găurii a _p	0,3 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	32 mm
\varnothing cozii D_s h6	20 mm
Lungimea totală L_{ges}	85 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2