

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Ø tăișului D <sub>c</sub>	20 mm
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	10,13 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	180 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
Lungime activă L <sub>1</sub>	100 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	0,3 mm

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	2,26 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare $\kappa$	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2