

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari Power, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 22/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	22 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii a_p	0,3 mm
Lungimea totală L_{ges}	28 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	12,13 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Ø D_2	18 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	36 mm
Filet de prindere M	M10

Răcire interioară	da
Ø D ₃	14 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	42 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,89 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219799 1