

**Disc de șlefuit în formă de oală PREMIUM***, Ø discurilor×grosimea peretelui: 110X20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Clasa articolului	53T

Descriere**Execuție:**

Disc conic în formă de oală, cu liant de rășină sintetică. Înălțimea oalei 55 mm; Ø găurii 22,23 mm; **turație maximă 8600 1/min. Specificații: A3604B84; Forma: 11BT.**

Conținut Fe-, S- și Cl > 0,1%. Durabilitate foarte ridicată în cazul oțelului și a fontei, nu și la INOX.

Aplicație:

Pentru o polizare silențioasă cu rată mare de îndepărtare, de preferat la șlefuirea suprafețelor pe polizoare unghiulare electrice sau pneumatice (necesită protecție specială).

Descriere tehnică

Lățimea discului (înălțimea oalei)	55 mm
Forma	11BT
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	Disc conic în formă de oală
Turație maximă	8600 min ⁻¹
Grosimea pereților	20 mm

Prescurtare pentru material abraziv	A
Ø discurilor	110 mm
Specificație	A3604B84
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Fontă
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	50 m/s
Tip produs	Disc de șlefuit în formă de oală