

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 22/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	36 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Ø tăișului D _c	22 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	42 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii a _p	0,3 mm
Lungimea totală L _{ges}	180 mm
Lungime activă L ₁	30 mm
Număr de dinți Z	3
Ø D ₃	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,89 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	12,13 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP