

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Ø tăișului D_c	32 mm
Lungime activă L_1	40 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	17,43 mm
Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,97 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Ø cozii D _s h6	32 mm
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	16 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP