

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	17,43 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	52 mm
Lungimea totală L_{ges}	47 mm
Ø D_2	29 mm
Ø D_3	20 mm

Filet de prindere M	M16
Număr de dinți Z	3
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,97 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP