

Garant

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 32/2mm



Date comandă

Numărul de comandă	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Clasa articolului	210

Descriere

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	40 mm
Ø tăişului D_c	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	48 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	3,71 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	16 mm
Lungimea totală L_{ges}	100 mm

Ø cozii D _s h6	32 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	12,34 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP