

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	38 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	10,43 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii D _s h6	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Lungime activă L ₁	120 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L _{ges}	200 mm
Ø D ₃	13 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	3,29 grad

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
\varnothing tăișului D_c	25 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	16 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2