

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 35/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

**Descriere tehnică**

Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Lungime activă $L_1$	50 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală $L_{ges}$	200 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	1,68 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	20,43 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Ø $D_3$	23 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	58 mm
Ø tăișului $D_c$	35 mm
Răcire interioară	da

Ø cozii D <sub>s</sub> h6	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	16 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP