

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 32/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Filet de prindere M	M16
Lungimea totală $L_{ges}$	47 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
$\varnothing D_2$	29 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	3,71 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	12,34 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1,5 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	32 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Răcire interioară	da
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Număr de dinți Z	2
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0