

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 40/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M16
Ø tăişului D _c	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	24 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	64 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,25 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	20,34 mm
Lungimea totală L_{ges}	60 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Răcire interioară	da
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP