

Garant
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 30/2mm

Date comandă

Numărul de comandă	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Clasa articolului	210

Descriere
Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	44 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	4,42 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Ø D ₃	14 mm
Lungime activă L ₁	120 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L _{ges}	200 mm
Răcire interioară	da
Ø tăișului D _c	30 mm
Ø cozii D _s h ₆	32 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	10,34 mm

Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	58 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP