

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 100/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	7
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,57 grad
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	63 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1,5 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	80,34 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	184 mm

Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	100 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare $\kappa$	11 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP