

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 35/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	35 mm
Lungimea totală L_{ges}	47 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	54 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	68 mm
Răcire interioară	da
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	2,99 grad
Ø D_3	19 mm
Ø D_1 h6	17 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	15,34 mm
Număr de dinți Z	2
Filet de prindere M	M16
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP