

**Garant****GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă pas larg, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 25/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215952 25/3
GTIN	4045197939845
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile aranjate tangențial.

Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de tăiere.

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8 IP**.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	180 mm
Număr de dinți Z	3
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Ø tăișului $D_c$	25 mm
Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Lungime activă $L_1$	30 mm
Serie	Power Tang
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP