

Garant**GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă pas larg, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215950 32/3
GTIN	4045197939821
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile aranjate tangențial.

Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de tăiere.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8 IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	105 mm
Lungime activă L_1	30 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Ø cozii D_s h6	32 mm
Număr de dinți Z	3
Serie	Power Tang

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP