

Garant**GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă pas larg, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 20/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215952 20/2
GTIN	4045197939838
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile aranjate tangențial.

Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de tăiere.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8 IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	160 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Lungime activă L_1	30 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Număr de dinți Z	2
Ø tăişului D_c	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	8 mm
Serie	Power Tang
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP