

**Garant**

**GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 80/10mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	215122 80/10
GTIN	4045197861436
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile amplasate tangențial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de așchiere.

**Notă:**

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	27 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	80 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.. 130708
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p,max</sub>	12 mm

Număr de dinți Z	10
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Serie	Power Tang
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219882
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0