

Garant

GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 100/9mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	215122 100/9
GTIN	4045197861443
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile amplasate tangențial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de așchiere.

Notă:

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.. 130708
Ø orificiu prindere	32 mm
Ø tăișului D_c	100 mm
Număr de dinți Z	9

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Power Tang
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219882