

Garant

GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, Ø D / Zef: 50/3mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	215126 50/3
GTIN	4045197861481
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile amplasate tangențial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de așchiere.

Notă:

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.. 130708
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	70 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	47 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Ø tăișului D_c	50 mm
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	3

Serie	Power Tang
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219882
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0