

**Disc de debitat diamantat, Ø discurilor: 75mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 563490 75 |
| GTIN | 4007220393420 |
| Clasa articolului | 55K |

Descriere**Execuție:**

Disc diamantat cu strat galvanizat, cu segmente de protecție laterale. Randament înalt al procesului de debitare datorită canalelor mari pentru aşchii. Lăţime totală a discului 2,0 mm, disc-suport de oţel 1,0 mm.

Aplicație:

Pentru debitarea, tăierea laterală și transversală a materialelor plastice armate cu fibre (CRP / GRP) pe polizoarele unghiulare (Ref. 115 / 125) sau polizoarele drepte (Ref. 50 / 75) cu dornul de prindere Cod 563496.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|-------|
| Lăţimea discului | 2 mm |
| Forma | 1A1 |
| Lăţime disc suport | 1 mm |
| Granulație | D357 |
| Ø găurii | 10 mm |
| Ø discurilor | 75 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Turație maximă | 20300 min ⁻¹ |
| Material abraziv | Diamant |
| Prescurtare pentru material abraziv | D |
| Unghi de așezare recomandat | 90 grad |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Mase plastice armate cu fibre |
| Mașină acționată | Polizor unghiular |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s |
| Tip produs | Disc de debitat |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------|---------------------|----------------|---------|
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

Dorn de prindere pentru discurile de debitat diamantate
Recomandat pentru Ø găurii 10 mm

563496 10