

**Garant****GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, Coadă Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Clasa articolului	210

**Descriere tehnică**

Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	2
Lungimea totală $L_{ges}$	112 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Lungime activă $L_1$	54 mm
Ø tăişului $D_c$	25 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	39 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Număr plăcuțe amovibile	10
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da

Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP