

Garant**Freză de șlefuire Z9 – foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: L0820****Date comandă**

Numărul de comandă	540709 L0820
GTIN	4045197679826
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Con rotund** (KEL).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Con rotund

Ø cap: 8 mm

Lungime cap L₁: 20 mm

Lungimea totală: 60 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	20 mm
Ø cap	8 mm
Lungimea totală	60 mm
Forma	L0820
Simbol pentru dantură	Z9

Descrierea formei	Con rotund
Grad de finețe a danturii	foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire